

Kompakt Skin-Gerät

«QUICK-SKIN»



• klein • kompakt • preisgünstig

geeignet als Skinmaschine und Thermoformmaschine

Funktionsweise:

Die Skinfolie wird in den Spanrahmen eingespannt. Anschließend wird der Spanrahmen pneumatisch nach oben gefahren. Nachdem die mit Ware befüllte Skinkarte auf den Absaugtisch gelegt worden ist, wird der Heizschirmwagen über die eingespannte Skinfolie gezogen. Ist die richtige Verformungstemperatur der Skinfolie erreicht, wird der Spanrahmen mit der Folie abgesenkt. Die flüsterleise Hochleistungs-Vakuumpumpe evakuiert die Luft zwischen Folie und Karton. Die weiche Skinfolie legt sich wie eine zweite Haut über die Ware und fixiert diese auf dem Skinkarten. Nach Ablauf der Vakuumzeit wird der Spanrahmen geöffnet, die fertige Packung abgezogen und die Folie für den nächste Zyklus wieder eingespannt. Stufenlos einstellbare Heiztemperatur!

Die kleine « SKA »:

Die low-cost Variante der „großen“ Skinmaschinenserie „SKA“. Kleine und kompakte Skinmaschine zur Herstellung von SB Verpackungen oder Transportschutz Verpackungen. Ideal als Einstiegsmaschine für kleine Packmengen geeignet. Die Anlage kann auch als Thermoform-Gerät eingesetzt werden.

Technische Daten:

	QUICK-SKIN - „mini“	QUICK-SKIN - „maxi“
Skinfläche/Skinkartongröße:	ca. 250 x 300 mm	ca. 300 x 400 mm
Produkthöhe:	max. ca. 60 mm	max. ca. 100 mm
Heizleistung:	1,6 kW, stufenlos regelbar	3 kW stufenlos regelbar
Druckluftanschluss:	6 bar	6 bar
Stromanschluss:	230 V, 50/60 Hz	400 V, 50/60 Hz
Stellfläche/Gewicht:	ca. 0,55 x 1 m; ca. 60 kg	ca. 0,8 x 1,4 m; ca. 100 kg

fertige Skin Verpackung

